

**Ansell****Kesztyű pár HyFlex® 11-800, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094350 10
GTIN	10076490480872
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

HyFlex® sorozat. Sokoldalú kesztyű nitrilhab bevonattal pontos, általános munkavégzéshez. A kényelem, a mozgásképesség és a kézvédlem jó egyensúlyát biztosítja. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™-vel a kéz fáradásának csökkentéséhez. Öko-Tex® Standard 100.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Illeszkedés	nagyon jó
DMF mentes	igen
Tapintási érzet	nagyon jó
Nedves fogás	mérsékelt

Olajos fogás	jó
Szellőzés	nagyon jó
Szilikonmentes	igen
Kesztyűméret	10
Bevonat anyaga	Nitril
Hővédelem	nem alkalmas
Sorozat	HyFlex®
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	3131A
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	199 mm
Festék	szürke / fehér
Súly	20,4 g
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Nitrilhab
Vágásvédelmi kategória	A
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk

