

**Ansell****Kesztyű pár HyFlex® 11-600, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094240 10
GTIN	10076490499317
Árucikk kategória	04P

**Leírás****Kivitel:**

HyFlex® 11-600. Finomkötésű kesztyű a tenyéren bevonattal száraz munkakörnyezethez. Precíz munkavégzéshez alkalmas, jól szellőzik. Vékony hordozóanyaggal az ipar területén végzett könnyű és finom munkához, melyeknél fontos a **maximális mozgásképesség**. Védi a terméket az ujjlenyomatoktól, a kesztyű saját maradványaitól és az egész terméket érintő szennyezéstől. Különösen alkalmas kis alkatrészek szereléséhez, mint a golyóscsapágyak, csuklók és rugók.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

DMF mentes	nem
Kesztyűméret	10
Illeszkedés	nagyon jó

Nedves fogás	mérsékelt
Olajos fogás	mérsékelt
Tapintási érzet	nagyon jó
Bevonat anyaga	PU
Szilikonmentes	nem
Hővédelem	nem alkalmas
Szellőzés	nagyon jó
Sorozat	HyFlex®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
EN 388	3121A
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	200 mm
Festék	fehér
Súly	11,6 g
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	PU
Vágásvédelmi kategória	A
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk