

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-800, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094350 11
GTIN	10076490480865
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® sorozat. Sokoldalú kesztyű nitrilhab bevonattal pontos, általános munkavégzéshez. A kényelem, a mozgásképesség és a kézvédelem jó egyensúlyát biztosítja. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™-vel a kéz fáradásának csökkentéséhez. Öko-Tex® Standard 100.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Bevonat anyaga	Nitril
Hővédelem	nem alkalmas
Nedves fogás	mérsékelt
Illeszkedés	nagyon jó

DMF mentes	igen
Szellőzés	nagyon jó
Kesztyűméret	11
Tapintási érzet	nagyon jó
Olajos fogás	jó
Szilikonmentes	igen
Sorozat	HyFlex®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
EN 388	3131A
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	199 mm
Festék	szürke / fehér
Súly	20,4 g
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Nitrilhab
Vágásvédelmi kategória	A
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk

