



## Tömítéskivágó készlet teljesen tartóban, Lyukasztási tartomány: 3-20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Árucikk kategória	86C

### Leírás

#### Kivitel:

2K tartó (3 – 20 méretig) pisztolymarkolattal, cserélhető precíziós köszörülésű lyukasztókészekkel. Tömítőgyűrűk egy műveletben történő elkészítéséhez 2 különböző Ø-jű lyukasztókés fogható be a tartóba.

#### Felhasználás:

Lyukasztáshoz, vagy tárcsák / gyűrűk előállításához egy műveletben. Gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához, szövethez, vagy hasonló anyagokhoz.

#### Tartalom:

1-1 lyukasztókés Ø 832110 sz.: 10 db Méret 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

A lyukasztókészek kombinációs lehetőségei belső : külső (mm): 3–10 belső 12–20 külsővel

Doboz hossz×szélesség×magasság (mm): Műanyag 140×100×40

#### Figyelem:

- **A stancolásakor használjon fa, bőr, vagy hasonló alátétet.**
- **A következő kombinációs megoldások nem lehetségesek: 20 (belső) 22-vel (külső); 30 (belső) 32-vel (külső); 40 (belső) 42-vel (külső); 50 (belső) 52-vel (külső).**

### Műszaki leírás

Lyukasztási tartomány	3 - 20 mm
-----------------------	-----------

Termék fajtája

Tömítés kivágó

**Tartozék**

Tartalék lyukasztókés Furat Ø 3 mm	832110 3
Tartó Lyukasztási tartományhoz 3-20 mm	832120 3-20
Körvágó kés	832130
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 6 mm	832110 6
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 8 mm	832110 8
Központosító csúcs, rugós	832140
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 4 mm	832110 4
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 14 mm	832110 14
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 12 mm	832110 12
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 16 mm	832110 16
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 10 mm	832110 10
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 20 mm	832110 20
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 18 mm	832110 18