



Tömítéskivágó készlet teljesen tartóban, Lyukasztási tartomány: 3-30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	832100 3-30
GTIN	3700825601662
Árucikk kategória	86C

Leírás

Kivitel:

2K tartó (3 – 20 méretig) pisztolymarkolattal, cserélhető precíziós köszörülésű lyukasztókékéssel. Tömítőgyűrűk egy műveletben történő elkészítéséhez 2 különböző Ø-jű lyukasztókés fogható be a tartóba.

Felhasználás:

Lyukasztáshoz, vagy tárcsák / gyűrűk előállításához egy műveletben. Gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához, szövethez, vagy hasonló anyagokhoz.

Tartalom:

1-1 lyukasztókés Ø 832110 sz.: 15 db Méret 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

A lyukasztókések kombinációs lehetőségei belső : külső (mm): 3–10 belső 12–30 külsővel 12–20 belső 22–30 külsővel

Doboz hossz×szélesség×magasság (mm): Műanyag 275×205×50

Központosító csúcs 832140 sz.: 1 db

1-1 körkivágó Ø: 55–330 mm

Figyelem:

- **A stancolásakor használjon fa, bőr, vagy hasonló alátétet.**
- **A következő kombinációs megoldások nem lehetségesek: 20 (belső) 22-vel (külső); 30 (belső) 32-vel (külső); 40 (belső) 42-vel (külső); 50 (belső) 52-vel (külső).**

Műszaki leírás

Lyukasztási tartomány	3 - 30 mm
Termék fajtája	Tömítés kivágó

Tartozék

Tartalék lyukasztókés Furat Ø 8 mm	832110 8
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 3 mm	832110 3
Tartó Lyukasztási tartományhoz 3-30 mm	832125 3-30
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 4 mm	832110 4
Körvágó kés	832130
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 6 mm	832110 6
Tartó Lyukasztási tartományhoz 3-30 mm	832120 3-30
Központosító csúcs, rugós	832140
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 16 mm	832110 16
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 18 mm	832110 18
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 20 mm	832110 20
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 10 mm	832110 10
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 30 mm	832110 30
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 26 mm	832110 26
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 22 mm	832110 22
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 12 mm	832110 12
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 14 mm	832110 14
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 24 mm	832110 24
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 28 mm	832110 28