



Tömítéskivágó készlet teljesen tartóban, Lyukasztási tartomány: 2-60mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	832100 2-60
GTIN	3700825601716
Árucikk kategória	86C

Leírás

Kivitel:

2K tartó (3 – 20 méretig) pisztolymarkolattal, cserélhető precíziós köszörülésű lyukasztókékkel. Tömítőgyűrűk egy műveletben történő elkészítéséhez 2 különböző Ø-jű lyukasztókés fogható be a tartóba.

Felhasználás:

Lyukasztáshoz, vagy tárcsák / gyűrűk előállításához egy műveletben. Gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához, szövethez, vagy hasonló anyagokhoz.

Tartalom:

1-1 lyukasztókés Ø 832110 sz.: 34 db Méret 2#60

A lyukasztókések kombinációs lehetőségei belső : külső (mm): 2–10 belső 12–60 külsővel 12–20 belső 22–60 külsővel 22–30 belső 32–60 külsővel 32–40 belső 42–60 külsővel 42–50 belső 52–60 külsővel

Doboz hossz×szélesség×magasság (mm): Acéllemez kb. 380×315×55

Központosító csúcs 832140 sz.: 1 db

1-1 körkivágó Ø: 55-420 mm

Figyelem:

- **A stancolásakor használjon fa, bőr, vagy hasonló alátétet.**
- **A következő kombinációs megoldások nem lehetségesek: 20 (belső) 22-vel (külső); 30 (belső) 32-vel (külső); 40 (belső) 42-vel (külső); 50 (belső) 52-vel (külső).**

Műszaki leírás

Lyukasztási tartomány	2 - 60 mm
Termék fajtája	Tömítés kivágó

Tartozék

Központosító csúcs, rugós	832140
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 6 mm	832110 6
Körvágó kés	832130
Tartó Lyukasztási tartományhoz 2-60 mm	832125 2-60
Lyukasztókés befogó Lyukasztási tartomány 2-60 mm	832150 2-60
Tartó Lyukasztási tartományhoz 2-60 mm	832120 2-60
Lyukasztókés befogó Lyukasztási tartomány 2-60 mm	832155 2-60
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 8 mm	832110 8
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 4 mm	832110 4
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 3 mm	832110 3
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 38 mm	832110 38
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 48 mm	832110 48
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 28 mm	832110 28
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 46 mm	832110 46
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 18 mm	832110 18
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 52 mm	832110 52
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 10 mm	832110 10
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 54 mm	832110 54
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 24 mm	832110 24
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 16 mm	832110 16
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 34 mm	832110 34
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 22 mm	832110 22
Tartalék lyukasztókés Furat Ø 5 mm	832110 5

Tartalék lyukasztóké Furat Ø 58 mm	832110 58
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 32 mm	832110 32
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 30 mm	832110 30
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 60 mm	832110 60
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 26 mm	832110 26
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 20 mm	832110 20
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 50 mm	832110 50
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 44 mm	832110 44
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 7 mm	832110 7
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 2 mm	832110 2
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 12 mm	832110 12
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 36 mm	832110 36
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 9 mm	832110 9
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 14 mm	832110 14
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 40 mm	832110 40
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 56 mm	832110 56
Tartalék lyukasztóké Furat Ø 42 mm	832110 42