

**HOLEX****Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágy nélkül, Bélyeg Ø (furat Ø): 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	834000 80
GTIN	2050000996641
Árucikk kategória	86C

**Leírás****Kivitel:**

Tartalmazza a présszerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.  
Golyós nyomócsapágy **nélkül**.

**Felhasználás:**

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a présszerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.

**Működtetés:**

- csavarkulccsal.**
- kézi hidraulika** 834655 sz. 1 méret.
- hidraulikus kézi szivattyú** 834700 sz. Ø 50-től kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, barnított.

**Figyelem:**

- Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).**
- 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.**

## Műszaki leírás

Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max.	2 mm
Előfúrandó furat Ø	21 mm
A nyomócsavar kulcsnyílása	30 mm
Bélyeg Ø (furat Ø)	80 mm
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez)	3 mm
Nyomócsavar	M 20×1,5×90
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

## Tartozék

Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 20/90 mm	834040 20/90
Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 20/90 mm	834060 20/90