

Garant**Szállítókocsi T1, Típus: T14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918500 T14
GTIN	4045197612014
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** plató antracit színű, karcálló felülettel.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.

2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

918580 sz. SP1 méretű perforált fal. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Súly	27 kg
Rakodófelület magassága felül	853 mm

Rakodófelület szélessége	609 mm
Teherbírás	200 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága alul	195 mm
Kerék Ø	125 mm
Magasság	1019 mm
Szabvány	EN 1757-3
Típus	T14
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Szélesség	813 mm
Rakodófelület mélysége	459 mm
Mélység	459 mm
Termék fajtája	Szállító kocsi

Tartozék

Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP1	918580 SP1
Csiptető író tábla raktári kocsihoz	918581