


HOLEX**Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágy nélkül, Bélyeg Ø (furat Ø): 40,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	834000 40,5
GTIN	2050000996559
Árucikk kategória	86C

Leírás**Kivitel:**

Tartalmazza a prészszerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.
Golyós nyomócsapágy **nélkül**.

Felhasználás:

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a prészszerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.

Működtetés:

- csavarkulccsal.**
- kézi hidraulika** 834655 sz. 1 méret.
- hidraulikus kézi szivattyú** 834700 sz. Ø 50-től kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.

Alapanyag:

Speciális szerzsámacél, barnított.

Figyelem:

- Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).**
- 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.**

Műszaki leírás

Anyagvastagsághoz (St 37 lemez)	2,5 mm
Bélyeg Ø (furat Ø)	40,5 mm
metrikus menetekhez DIN EN 60423 szerint	M40×1,5
A nyomócsavar kulcsnyílása	24 mm
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max.	1,75 mm
Előfúrandó furat Ø	17 mm
Nyomócsavar	M16×1,5×70
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

Tartozék

Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 16/70 mm	834060 16/70
Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 16/70 mm	834040 16/70