

Garant**Tolókegyeles kocsi T3, Típus: T32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918520 T32
GTIN	4045197611888
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

1 rakodófelület.

Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** plató antracit színű, karcálló felülettel.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

918580 sz. perforált fal. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék Ø	125 mm
Szélesség	970 mm

Magasság	915 mm
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Súly	20 kg
Típus	T32
Teherbírás	250 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület szélessége	850 mm
Rakodófelület magassága	195 mm
Mélység	509 mm
Rakodófelület mélysége	500 mm
Termék fajtája	Tolókengyeles kocsi

Tartozék

Csiptető íróta raktári kocsihoz	918581
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP2	918580 SP2