

HOLEX**Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágy nélkül, Bélyeg Ø (furat Ø): 22mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 834000 22 |
| GTIN | 2050000996450 |
| Árucikk kategória | 86C |

Leírás**Kivitel:**

Tartalmazza a présszerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.
Golyós nyomócsapágy **nélkül**.

Felhasználás:

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a présszerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.

Működtetés:

- csavarkulccsal.**
- kézi hidraulika** 834655 sz. 1 méret.
- hidraulikus kézi szivattyú** 834700 sz. Ø 50-től kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Figyelem:

- Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).**
- 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.**

Műszaki leírás

| | |
|---|--------------------|
| Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) | 1,75 mm |
| Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. | 1,25 mm |
| Nyomócsavar | M10×1×45 |
| A nyomócsavar kulcsnyílása | 17 mm |
| Bélyeg Ø (furat Ø) | 22 mm |
| Előfúrandó furat Ø | 11 mm |
| Termék fajtája | Lyukasztó szerszám |

Tartozék

| | |
|--|--------------|
| Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 10/45 mm | 834040 10/45 |
|--|--------------|