

Garant**Raktári kocsi T9, Típus: T94****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918550 T94
GTIN	4045197612137
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

2 rakodófelület.

Középső polc tartozékként kapható. **Rétegelt falemez** polc antracit színű, karcálló felülettel.

Hegesztett acélszerkezet.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.

2 fix és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

Középső polc 918575 sz.; Perforált lemez fal 918580 sz. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Maximális teherbírás	500 kg
----------------------	--------

Magasság	925 mm
Típus	T94
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Szélesség	1190 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület magassága felül	925 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Kerék Ø	200 mm
Rakodófelület mélysége	600 mm
Mélység	609 mm
Rakodófelület magassága alul	270 mm
Súly	49 kg
Termék fajtája	Raktári kocsik

Tartozék

Közbenső polc T9 raktári kocsihoz, becsavarozható Rakodófelület mélysége 600 mm	918575 600
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP4	918580 SP4
Csiptetős írotábla raktári kocsihoz	918581