

**Garant****Tolókegyeles kocsi T3, Típus: T34****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918520 T34
GTIN	4045197611895
Árucikk kategória	91T

**Leírás****Kivitel:**

1 rakodófelület.

Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** plató antracit színű, karcálló felülettel.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

**Szabvány:**

**EN 1757-3**

**Opcionális tartozék:**

918580 sz. perforált fal. Nem tartozék.

**Szín:**

Ezüst **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Teherbírás	500 kg
Rakodófelület szélessége	1000 mm

Rakodófelület magassága	270 mm
Súly	34,4 kg
Kerék Ø	200 mm
Magasság	990 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Szélesség	1120 mm
Szabvány	EN 1757-3
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkal	2
Típus	T34
Mélység	609 mm
Rakodófelület mélysége	600 mm
Termék fajtája	Tolókengyeles kocsi

## Tartozék

Csiptető írotábla raktári kocsihoz	918581
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP4	918580 SP4