

**Garant****Raktári kocsi T9, Típus: T96****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918550 T96
GTIN	4045197612144
Árucikk kategória	91T

**Leírás****Kivitel:**

2 rakodófelület.

Középső polc tartozékként kapható. **Rétegelt falemez** polc antracit színű, karcálló felülettel.

Hegesztett acélszerkezet.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.

2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

**Szabvány:**

**EN 1757-3**

**Opcionális tartozék:**

Középső polc 918575 sz.; Perforált lemez fal 918580 sz. Nem tartozék.

**Szín:**

Ezüst **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Szabvány	EN 1757-3
----------	-----------

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület mélysége	700 mm
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Kerék Ø	200 mm
Maximális teherbírás	500 kg
Mélység	709 mm
Magasság	925 mm
Rakodófelület magassága felül	925 mm
Súly	54 kg
Rakodófelület magassága alul	270 mm
Típus	T96
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Szélesség	1190 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Termék fajtája	Raktári kocsi

## Tartozék

Csiptetős írótabla raktári kocsihoz	918581
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP5	918580 SP5
Közbenső polc T9 raktári kocsihoz, becsavarozható Rakodófelület mélysége 700 mm	918575 700