

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-801, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094351 8
GTIN	10076490491823
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® sorozat. Sokoldalú kesztyű nitrilhab bevonattal pontos, általános munkavégzéshez. A kényelem, a mozgásképesség és a kézvédelem jó egyensúlyát biztosítja. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™-vel a kéz fáradásának csökkentéséhez. Öko-Tex® Standard 100.

Nylon-Spandex anyaggal és szilikonmentes bevonattal. Latexmentes.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Illeszkedés	nagyon jó
Bevonat anyaga	Nitril

Hővédelem	nem alkalmas
Olajos fogás	jó
Szellőzés	nagyon jó
DMF mentes	nem
Szilikonmentes	nem
Nedves fogás	mérsékelt
Tapintási érzet	nagyon jó
Sorozat	HyFlex®
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 388	3131A
Hordozóanyag	Spandex nylon
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	192 mm
Festék	fekete / szürke
Súly	20,4 g
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Anyag	Nitrilhab
Vágásvédelmi kategória	A
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk

