

**Garant****Szerelőkocsi, Típus: TB3/0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Árucikk kategória	91T

**Leírás****Kivitel:**

Stabil hegesztett acélcső keret. Nyitott tárolódobozokhoz való tartósínek rögzítéséhez. Két oldalról használható, oldalanként 8 tartósín akasztható be (vegye figyelembe a dobozok hasznos magasságát). A tartósínek 50 mm-es osztásban akaszthatóak be, és a teherbírásuk 30 kg. Ergonomikus 2K-Haptoprene® tolófogantyú. 2 fix- és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

**Tartalom:**

Üres.

**Szín:**

Ezüst **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Szélesség	1225 mm
Hasznos mélység	700 mm

Hasznos szélesség	1000 mm
Súly	27,2 kg
Maximális teherbírás	250 kg
Magasság	1200 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Beakasztási osztás	50 mm
Hasznos magasság	900 mm
Mélység	710 mm
Típus	TB3/0
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék Ø	125 mm
Magasságállítás osztása	50 mm
Termék fajtája	Anyagszállító kocsik