

**Garant****Raktári kocsi T9, Típus: T98****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918550 T98
GTIN	4045197612151
Árucikk kategória	91T

**Leírás****Kivitel:**

2 rakodófelület.

Középső polc tartozékként kapható. **Rétegelt falemez** polc antracit színű, karcálló felülettel.

Hegesztett acélszerkezet.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.

2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

**Szabvány:**

**EN 1757-3**

**Opcionális tartozék:**

Középső polc 918575 sz.; Perforált lemez fal 918580 sz. Nem tartozék.

**Szín:**

Ezüst **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
--------------	------------------------

Szabvány	EN 1757-3
Kerék Ø	200 mm
Típus	T98
Magasság	925 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Maximális teherbírás	500 kg
Rakodófelület magassága felül	925 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Mélység	809 mm
Rakodófelület szélessége	1200 mm
Rakodófelület magassága alul	270 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szélesség	1390 mm
Rakodófelület mélysége	800 mm
Súly	64 kg
Termék fajtája	Raktári kocsi

## Tartozék

Csiptetős írótabla raktári kocsihoz	918581
Közbenő polc T9 raktári kocsihoz, becsavarozható Rakodófelület mélysége 800 mm	918575 800
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP6	918580 SP6