

Garant**Szerelőkocsi, Típus: TB3/G96****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918583 TB3/G96
GTIN	4045197693914
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

Stabil hegesztett acélcső keret. Nyitott tárolódobozokhoz való tartósínek rögzítéséhez. Két oldalról használható, oldalanként 8 tartósín akasztható be (vegye figyelembe a dobozok hasznos magasságát). A tartósínek 50 mm-es osztásban akaszthatóak be, és a teherbírásuk 30 kg. Ergonomikus 2K-Haptoprene® tolófogantyú. 2 fix- és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Tartalom:

Felszereltség: 12× 918584 sz. TB3 méretű tartósín, 48× 963301 sz. AA1 méretű GARANT nyitott tárolódoboz és 48× 963301 sz. AB1 méretű GARANT nyitott tárolódoboz.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Típus	TB3/G96
Szélesség	1225 mm

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Nyitott tárolódobozok száma	96
Hasznos magasság	900 mm
Maximális teherbírás	250 kg
Magasság	1200 mm
Hasznos szélesség	1000 mm
Beakasztási osztás	50 mm
Mélység	710 mm
Súly	27,2 kg
Hasznos mélység	700 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék Ø	125 mm
Magasságállítás osztása	50 mm
Termék fajtája	Anyagszállító kocsik

Tartozék

Tolófogantyú Szín BLUE	920135 BLUE
Nyitott tárolódoboz Típus AB1	963301 AB1
Tartósín szerszámkocsikhoz Típushoz TB3	918584 TB3
Tolófogantyú Szín BLACK	920135 BLACK
Nyitott tárolódoboz Típus AA1	963301 AA1
Szerelőkocsi Típus TB3/0	918583 TB3/0