

Garant**Tolókegyeles kocsi T3, Típus: T38****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918520 T38
GTIN	4045197612113
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

1 rakodófelület.

Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** plató antracit színű, karcálló felülettel.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

918580 sz. perforált fal. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Rakodófelület magassága	270 mm
Szabvány	EN 1757-3

Típus	T38
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Teherbírás	500 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület szélessége	1200 mm
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Szélesség	1320 mm
Magasság	990 mm
Súly	41 kg
Kerék Ø	200 mm
Mélység	809 mm
Rakodófelület mélysége	800 mm
Termék fajtája	Tolókengyeles kocsi

Tartozék

Csiptető írotábla raktári kocsihoz	918581
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP6	918580 SP6