

**HOLEX****Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágy nélkül, Bélyeg Ø (furat Ø):  
28,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	834000 28,3
GTIN	2050000996481
Árucikk kategória	86C

**Leírás****Kivitel:**

Tartalmazza a prészszerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.  
Golyós nyomócsapágy **nélkül**.

**Felhasználás:**

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a prészszerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.

**Működtetés:**

- csavarkulccsal.**
- kézi hidraulika** 834655 sz. 1 méret.
- hidraulikus kézi szivattyú** 834700 sz. Ø 50-től kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.

**Alapanyag:**

Speciális szerzsámacél, barnított.

**Figyelem:**

- Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).**
- 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.**

## Műszaki leírás

Bélyeg Ø (furat Ø)	28,3 mm
A nyomócsavar kulcsnyílása	17 mm
Előfúrandó furat Ø	11 mm
Nyomócsavar	M10×1×55
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez)	1,75 mm
páncélcső-menethez DIN 40430 szerint	Pg21
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max.	1,25 mm
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

## Tartozék

Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 10/55 mm	834060 10/55
Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 10/55 mm	834040 10/55