

Garant**Emeletes kocsi TS9, 4 rakodófelülettel, Típus: TS94****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918560 TS94
GTIN	4045197684448
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** polcok antracit színű, karcálló felülettel. 130 mm-es osztásban állítható. Oldalsó markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:**EN 1757-3****Opcionális tartozék:**

918577 sz. közbenső polc; 918580 sz. perforált lemez fal.

Szín:Ezüst **porszórt bevonattal.****Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Teljes teherbírás	500 kg
Súly	70 kg

Kerék Ø	200 mm
Teherbírás polconként	75 kg
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Szélesség	1225 mm
Szabvány	EN 1757-3
Tolófogantyú	igen
Magasság	1835 mm
Kerék anyaga	Tömör gumi
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Típus	TS94
Magasságállítási osztás	130 mm
Mélység	610 mm
Rakodófelület mélysége	600 mm
Magasságállítás osztása	130 mm
Termék fajtája	Emeletes kocsik

Tartozék

Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP4	918580 SP4
Csiptetős írotábla raktári kocsihoz	918581
Közbenső polcTS9 emeletes kocsihoz, becsavarozható Rakodófelület mélysége 600 mm	918577 600