

Garant**Szerelőkocsi, Típus: TB3/90****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918583 TB3/90
GTIN	4045197684165
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

Stabil hegesztett acélcső keret. Nyitott tárolódobozokhoz való tartósínek rögzítéséhez. Két oldalról használható, oldalanként 8 tartósín akasztható be (vegye figyelembe a dobozok hasznos magasságát). A tartósínek 50 mm-es osztásban akaszthatóak be, és a teherbírásuk 30 kg. Ergonomikus 2K-Haptoprene® tolófogantyú. 2 fix- és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Tartalom:

Felszereltség: 12× 918584 sz. TB3 méretű tartósín, 54× 963321 sz. SB5 méretű piros nyitott tárolódoboz és 36× 963321 sz. SB4 méretű kék nyitott tárolódoboz.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Maximális teherbírás	250 kg

Hasznos magasság	900 mm
Hasznos mélység	700 mm
Szélesség	1225 mm
Nyitott tárolódobozok száma	90
Magasság	1200 mm
Súly	27,2 kg
Hasznos szélesség	1000 mm
Mélység	710 mm
Beakasztási osztás	50 mm
Típus	TB3/90
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék Ø	125 mm
Magasságállítás osztása	50 mm
Termék fajtája	Anyagszállító kocsik

Tartozék

Tolófogantyú Szín BLACK	920135 BLACK
Tartósín szerszámkocsikhoz Típushoz TB3	918584 TB3
Tolófogantyú Szín BLUE	920135 BLUE
PE nyitott tárolódobozegyenként Típus SB5	963321 SB5
PE nyitott tárolódobozegyenként Típus SB4	963321 SB4
Szerelőkocsi Típus TB3/0	918583 TB3/0