

Garant**Raktári kocsi T5, Típus: T54****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918530 T54
GTIN	4045197611840
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

2 rakodófelület.

Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** plató antracit színű, karcálló felülettel.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.

2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

Közbenső polc 918570 sz.; Perforált fal 918580 sz. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk.

Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Rakodófelület szélessége	850 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület magassága felül	850 mm
Rakodófelület mélysége	500 mm
Felső rakodófelület teherbírása	80 kg
Kerék Ø	125 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Magasság	1020 mm
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Mélység	509 mm
Típus	T54
Szélesség	980 mm
Súly	34 kg
Maximális teherbírás	250 kg
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület magassága alul	195 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik

Tartozék

Csiptetős írotábla raktári kocsihoz	918581
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP2	918580 SP2
Kiegészítő fiók raktári kocsihoz Típus 75	918556 75
Közbenső polc T5 és T7 raktári kocsihoz, becsavarozható Rakodófelület mélysége 500 mm	918570 500