

Garant**Emeletes kocsi TS9, 4 rakodófelülettel, Típus: TS96****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** polcok antracit színű, karcálló felülettel. 130 mm-es osztásban állítható. Oldalsó markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:**EN 1757-3****Opcionális tartozék:**

918577 sz. közbenső polc; 918580 sz. perforált lemez fal.

Szín:Ezüst **porszórt bevonattal.****Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Szélesség	1225 mm
Kerék Ø	200 mm

Magasság	1835 mm
Tolófogantyú	igen
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Szabvány	EN 1757-3
Teherbírás polconként	85 kg
Típus	TS96
Teljes teherbírás	500 kg
Kerék anyaga	Tömör gumi
Súly	76 kg
Magasságállítási osztás	130 mm
Mélység	710 mm
Rakodófelület mélysége	700 mm
Magasságállítás osztása	130 mm
Termék fajtája	Emeletes kocsik

Tartozék

Csiptetős írótabla raktári kocsihoz	918581
Közbenső polcTS9 emeletes kocsihoz, becsavarozható Rakodófelület mélysége 700 mm	918577 700
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP5	918580 SP5