

Garant**Raktári kocsi T5, Típus: T56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918530 T56
GTIN	4045197611857
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

2 rakodófelület.

Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** plató antracit színű, karcálló felülettel.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.

2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

Közbenső polc 918570 sz.; Perforált fal 918580 sz. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk.

Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Szélesség	1130 mm
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Mélység	609 mm
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Súly	42 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szabvány	EN 1757-3
Típus	T56
Kerék Ø	125 mm
Rakodófelület magassága alul	195 mm
Magasság	1020 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága felül	850 mm
Rakodófelület mélysége	600 mm
Felső rakodófelület teherbírása	80 kg
Maximális teherbírás	250 kg
Termék fajtája	Raktári kocsi

Tartozék

Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP3	918580 SP3
Csiptetős írotábla raktári kocsihoz	918581
Közbenő polc T5 és T7 raktári kocsihoz, becsavarozható Rakodófelület mélysége 600 mm	918570 600
Kiegészítő fiók raktári kocsihoz Típus 75	918556 75