

HOLEX**Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágy nélkül, Bélyeg Ø (furat Ø): 63,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	834000 63,5
GTIN	2050000996610
Árucikk kategória	86C

Leírás**Kivitel:**

Tartalmazza a présszerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.
Golyós nyomócsapágy **nélkül**.

Felhasználás:

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a présszerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.

Működtetés:

- csavarkulccsal.**
- kézi hidraulika** 834655 sz. 1 méret.
- hidraulikus kézi szivattyú** 834700 sz. Ø 50-től kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Figyelem:

- Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).**
- 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.**

Műszaki leírás

Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max.	2 mm
Bélyeg Ø (furat Ø)	63,5 mm
Előfúrandó furat Ø	21 mm
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez)	3 mm
A nyomócsavar kulcsnyílása	30 mm
Nyomócsavar	M 20×1,5×80
metrikus menetekhez DIN EN 60423 szerint	M63×1,5
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

Tartozék

Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 20/80 mm	834040 20/80
Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 20/80 mm	834060 20/80