

Garant**Emeletes kocsi TS9, 4 rakodófelülettel, Típus: TS98****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** polcok antracit színű, karcálló felülettel. 130 mm-es osztásban állítható. Oldalsó markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:**EN 1757-3****Opcionális tartozék:**

918577 sz. közbenső polc; 918580 sz. perforált lemez fal.

Szín:Ezüst **porszórt bevonattal.****Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Teljes teherbírás	500 kg
Kerék Ø	200 mm

Súly	91 kg
Szélesség	1390 mm
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület szélessége	1200 mm
Teherbírás polconként	95 kg
Magasság	1835 mm
Tolófogantyú	igen
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kerék anyaga	Tömör gumi
Típus	TS98
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Magasságállítási osztás	130 mm
Mélység	810 mm
Rakodófelület mélysége	800 mm
Magasságállítás osztása	130 mm
Termék fajtája	Emeletes kocsik

Tartozék

Csiptetős írótabla raktári kocsihoz	918581
Közbenő polcTS9 emeletes kocsihoz, becsavarozható Rakodófelület mélysége 800 mm	918577 800
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP6	918580 SP6