

HOLEX**Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapággal, Bélyeg Ø (furat Ø): 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	834100 20
GTIN	2050001002532
Árucikk kategória	86C

Leírás**Kivitel:**

Tartalmazza a présszerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.

Golyós **nyomócsapággal** = a csavarkulccsal történő könnyebb működtetés érdekében. A lyukasztó és a csavar közötti súrlódáscsökkentésnek köszönhetően kisebb erőkifejtés szükséges.

Felhasználás:

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a présszerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.

Működtetés:

- csavarkulccsal.**
- kézi hidraulika** 834655 sz. 1 méret.
- hidraulikus kézi szivattyú** 834700 sz. Ø 50-től kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Figyelem:

- Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).**
- 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.**

Műszaki leírás

Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max.	1,25 mm
Előfúrandó furat Ø	11 mm
Bélyeg Ø (furat Ø)	20 mm
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez)	1,75 mm
Nyomócsavar	M10×1×45
A nyomócsavar kulcsnyílása	17 mm
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

Tartozék

Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 10/45 mm	834040 10/45
Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 10/55 mm	834060 10/55
Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágy nélkül Bélyeg Ø (furat Ø) 20 mm	834000 20