

Garant**Raktári kocsi T7, Típus: T76****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918540 T76
GTIN	4045197611871
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

3 rakodófelület.

A középső polc 3 magasságban rögzíthető. Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** plató antracit színű, karcálló felülettel.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

918580 sz. perforált lemez fal. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Mélység	609 mm
---------	--------

Rakodófelület magassága közepen	522 mm
Rakodófelület magassága felül	850 mm
Szabvány	EN 1757-3
Középső rakodófelület teherbírása	80 kg
Kerék Ø	125 mm
Szélesség	1130 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Felső rakodófelület teherbírása	80 kg
Maximális teherbírás	250 kg
Típus	T76
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Magasság	1020 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület mélysége	600 mm
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Súly	58 kg
Rakodófelület magassága alul	195 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik

Tartozék

Kiegészítő fiók raktári kocsihoz Típus 75	918556 75
Csiptetős írotábla raktári kocsihoz	918581
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP3	918580 SP3
Közbenő polc T5 és T7 raktári kocsihoz, becsavarozható Rakodófelület mélysége 600 mm	918570 600