



Tolókegyeles kocsi, Típus: 2500



Rendelési adatok

Rendelés száma	919800 2500
GTIN	4017976025001
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez plató bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), és TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék anyaga	TPE
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szabvány	EN 1757-3
Típus	2500

Teherbírás	500 kg
Magasság	948 mm
Súly	23 kg
Kerék Ø	160 mm
Rakodófelület szélessége	850 mm
Rakodófelület magassága	228 mm
Szélesség	975 mm
Mélység	509 mm
Rakodófelület mélysége	500 mm
Termék fajtája	Tolókengyeles kocsi