

Garant**Raktári kocsi T9, Típus: T92****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918550 T92
GTIN	4045197612120
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

2 rakodófelület.

Középső polc tartozékként kapható. **Rétegelt falemez** polc antracit színű, karcálló felülettel.

Hegesztett acélszerkezet.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.

2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

Középső polc 918575 sz.; Perforált lemez fal 918580 sz. Nem tartozék.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Típus	T92
-------	-----

Rakodófelület magassága alul	195 mm
Kerék Ø	125 mm
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Magasság	850 mm
Rakodófelület szélessége	850 mm
Mélység	509 mm
Maximális teherbírás	250 kg
Rakodófelület mélysége	500 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szélesség	1040 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Rakodófelület magassága felül	850 mm
Szabvány	EN 1757-3
Súly	33 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Termék fajtája	Raktári kocsi

Tartozék

Kiegészítő fiók raktári kocsihoz Típus 75	918556 75
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP2	918580 SP2
Csiptetős írotábla raktári kocsihoz	918581
Közbenső polc T9 raktári kocsihoz, becsavarozható Rakodófelület mélysége 500 mm	918575 500