



Tolókegyeles kocsi, Típus: 2501



Rendelési adatok

Rendelés száma	919800 2501
GTIN	4017976025018
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez plató bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), és TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Szabvány	EN 1757-3
Kerék Ø	200 mm
Szélesség	1125 mm
Teherbírás	600 kg
Kerék anyaga	TPE

Rakodófelület szélessége	1000 mm
Rakodófelület magassága	270 mm
Magasság	990 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Típus	2501
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Súly	27 kg
Mélység	609 mm
Rakodófelület mélysége	600 mm
Termék fajtája	Tolókengyeles kocsi