

Garant**Szállítókocsi T1, Típus: T12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918500 T12
GTIN	4045197612007
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** plató antracit színű, karcálló felülettel.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel.

2 fix és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Típus	T12
Súly	15 kg
Teherbírás	250 kg

Magasság	900 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület magassága alul	195 mm
Szabvány	EN 1757-3
Szélesség	860 mm
Rakodófelület szélessége	600 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék Ø	125 mm
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Rakodófelület mélysége	500 mm
Mélység	509 mm
Termék fajtája	Szállítókosci