

Garant**Rövid fúrótokmány AD alak, SK 40, Befogási tartomány: 1-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301425 1-16
GTIN	4045197931795
Árucikk kategória	31B

Leírás**Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.

Balluff/RFID chip furattal. Maximális körfutáshiba $\leq 20 \mu\text{m}$.

Homokszórt és köszörült.

- **Karcsú felépítésű.**
- **Célzott hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.**
- **Optimális befogási nyomatékok a szerszámnál.**

Tartalom:

Inkluzív **Torx® szorítókulcs** keresztmarkolattal **az erős meghúzás érdekében.**

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Kivitel	karcsú
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	AD
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 20 μm
Maximális meghúzási nyomaték $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány