

**HOLEX****Rövid fúrótkmány A alak, SK 40, Befogási tartomány: 2,5-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301565 2,5-16
GTIN	4045197931818
Árucikk kategória	32K

**Leírás****Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.  
Barnított. Balluff/RFID chip furattal.

**Tartalom:**

Inkluzív **Torx® szorítókulcs** keresztmarkolattal **az erős meghúzás érdekében.**

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	2,5 - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
Külső Ø D	50 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 50 µm

Maximális meghúzási nyomaték $M_{d,max}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány