

**TMSERROR, Befogási tartomány: 2,5-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302575 2,5-16
GTIN	4045197931849
Árucikk kategória	32K

Leírás**Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz. Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Fúrók, süllyesztők és dörzsárak befogásához marógépeken.

Tartalom:

Szorítókulcs keresztmarkolattal Torx®-hoz az optimális meghúzás érdekében.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	85 mm
Külső Ø D	56 mm
Befogási tartomány	2,5 - 16 mm
Tartalék eszterga-tokmánykulcs	SW6
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	DIN 2080
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 50 µm
Maximális meghúzási nyomaték M _{d,max}	≤ 14 Nm

Termék fajtája

Rövid fúrótokmány