

**HOLEX****TMSERROR, Befogási tartomány: 2,5-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Árucikk kategória	32K

**Leírás****Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz. Belső menet kézi befogáshoz.

**Felhasználás:**

Fúrók, süllyesztők és dörzsárak befogásához marógépeken.

**Tartalom:**

Szorítókulcs keresztmarkolattal Torx®-hoz az optimális meghúzás érdekében.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	85 mm
Külső Ø D	56 mm
Befogási tartomány	2,5 - 16 mm
Tartalék eszterga-tokmánykulcs	SW6
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	DIN 2080
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 50 µm
Maximális meghúzási nyomaték M <sub>dmax</sub>	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

