

**Garant****Rövid fúró tokmány A alak, HSK-A 63, Befogási tartomány: 0,5-13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307725 0,5-13
GTIN	4045197931870
Árucikk kategória	31B

**Leírás****Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
  - **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.  
Körfutási pontosság  $\leq 20 \mu\text{m}$ .
- **Karcsú felépítésű.**
  - **Célzott hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.**
  - **Optimális befogási nyomatékok a szerszámnál.**

**Tartalom:**

Keresztmarkolatos **szorítókulcs**.

**Opcionális tartozék:**

Dugókulcs 309890 sz. Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

**Műszaki leírás**

Kivitel	karcsú
A-méret kinyúlási hossz	101 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
Befogási tartomány	0,5 - 13 mm
Külső Ø D	43 mm
Befogó	HSK-A 63

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893-1
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 20 μm
Maximális meghúzási nyomaték M <sub>dmax</sub>	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány