

Garant**Rövid fúró tokmány, PSC 63, Befogási tartomány: 1-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Árucikk kategória	31B

Leírás**Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **Homokszórt.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Tartalom:**Torx® szorítókulcs.****Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	93,1 mm
Külső Ø D	50 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Maximális meghúzási nyomaték M _{d,max}	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány