

HOLEX**Rövid fúró tokmány A alak, HSK-A 63, Befogási tartomány: 2,5-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Árucikk kategória	32K

Leírás**Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Karcsú felépítésű.**
- **Célt hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.**
- **Optimális befogási nyomatékok a szerszámnál.**

Tartalom:Keresztmarkolatos **szorítókulcs**.**Opcionális tartozék:**

Dugókulcs 309890 sz. Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Műszaki leírás

Kivitel	karcsú
Befogási tartomány	2,5 - 16 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
Külső Ø D	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	104 mm
Befogó	HSK-A 63
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 50 μm
Maximális meghúzási nyomaték $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány