

HOLEX**Rövid fúró tokmány A alak, HSK-A 100, Befogási tartomány: 2,5-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Árucikk kategória	32K

Leírás**Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Karcsú felépítésű.**
- **Céltott hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.**
- **Optimális befogási nyomatékok a szerszámnál.**

Tartalom:

Keresztmarkolatos **szorítókulcs**.

Opcionális tartozék:

Dugókulcs 309890 sz. Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Befogási tartomány	2,5 - 16 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
Külső Ø D	50 mm
Kivitel	karcsú
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1

Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 50 μm
Maximális meghúzási nyomaték M _{d,max}	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány