

**Garant****Rövid fúrótokmány AD alak, SK 40, Befogási tartomány: 0,3-8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Árucikk kategória	31B

**Leírás****Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.

Balluff/RFID chip furattal. Maximális körfutáshiba  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Homokszórt és köszörült.

- **Karcsú felépítésű.**
- **Céltott hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.**
- **Optimális befogási nyomaték a szerszámnál.**

**Tartalom:**

Inkluzív **Torx® szorítókulcs** keresztmarkolattal **az erős meghúzás érdekében.**

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Kivitel	karcsú
Külső Ø D	35 mm
Befogási tartomány	0,3 - 8 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	AD
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 20 μm
Maximális meghúzási nyomaték $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány