

**HOLEX****Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapággal, Bélyeg Ø (furat Ø): 22,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	834100 22,5
GTIN	2050001002563
Árucikk kategória	86C

**Leírás****Kivitel:**

Tartalmazza a prészserszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.

Golyós **nyomócsapággal** = a csavarkulccsal történő könnyebb működtetés érdekében. A lyukasztó és a csavar közötti súrlódáscsökkentésnek köszönhetően kisebb erő kifejtés szükséges.

**Felhasználás:**

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a prészserszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.

**Működtetés:**

- csavarkulccsal.**
- kézi hidraulika** 834655 sz. 1 méret.
- hidraulikus kézi szivattyú** 834700 sz. Ø 50-től **kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, barnított.

**Figyelem:**

- Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).**
- 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.**

## Műszaki leírás

Előfúrandó furat Ø	11 mm
Nyomócsavar	M10×1×45
páncélcső-menethez DIN 40430 szerint	Pg16
A nyomócsavar kulcsnyílása	17 mm
Bélyeg Ø (furat Ø)	22,5 mm
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max.	1,25 mm
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez)	1,75 mm
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

## Tartozék

Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 10/45 mm	834040 10/45
Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágy nélkül Bélyeg Ø (furat Ø) 22,5 mm	834000 22,5
Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 10/55 mm	834060 10/55