



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2400



Rendelési adatok

Rendelés száma	919860 2400
GTIN	4017976024004
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez platók bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Súly	37 kg
Kerék Ø	160 mm
Rakodófelület magassága alul	228 mm
Típus	2400
Rakodófelület mélysége	500 mm

Rakodófelület szélessége	850 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Kerék anyaga	TPE
Maximális teherbírás	500 kg
Mélység	509 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Magasság	860 mm
Rakodófelület magassága felül	860 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szélesség	1047 mm
Szabvány	EN 1757-3
Termék fajtája	Raktári kocsik