

HOLEX**Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapággal, Bélyeg Ø (furat Ø): 54mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	834100 54
GTIN	2050001002624
Árucikk kategória	86C

Leírás**Kivitel:**

Tartalmazza a présszerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.

Golyós **nyomócsapággal** = a csavarkulccsal történő könnyebb működtetés érdekében. A lyukasztó és a csavar közötti súrlódáscsökkentésnek köszönhetően kisebb erőkifejtés szükséges.

Felhasználás:

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a présszerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.

Működtetés:

- csavarkulccsal.**
- kézi hidraulika** 834655 sz. 1 méret.
- hidraulikus kézi szivattyú** 834700 sz. Ø 50-től kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Figyelem:

- Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).**
- 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.**

Műszaki leírás

Anyagvastagsághoz (St 37 lemez)	3 mm
A nyomócsavar kulcsnyílása	30 mm
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max.	2 mm
Bélyeg Ø (furat Ø)	54 mm
páncélcső-menethez DIN 40430 szerint	Pg42
Előfúrandó furat Ø	21 mm
Nyomócsavar	M 20×1,5 ×80
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

Tartozék

Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 20/80 mm	834060 20/80
Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 20/80 mm	834040 20/80
Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágy nélkül Bélyeg Ø (furat Ø) 54 mm	834000 54