



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2401



Rendelési adatok

Rendelés száma	919860 2401
GTIN	4017976024011
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez platók bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület mélysége	600 mm
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2

Szélesség	1197 mm
Rakodófelület magassága felül	900 mm
Magasság	900 mm
Kerék anyaga	TPE
Kerék Ø	200 mm
Típus	2401
Súly	44 kg
Rakodófelület magassága alul	270 mm
Mélység	609 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Termék fajtája	Raktári kocsik