



Emeletes kocsi 4 rakodófelülettel, Típus: 8313



Rendelési adatok

Rendelés száma	919880 8313
GTIN	4017976083131
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, homlokfalak vertikális csőmerevítésekkel 130 mm távolságban. Rétegelt falemezből készült polcok bükkfa mintás felülettel. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatóak. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék Ø	200 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága 3	1069 mm

Tolófogantyú	igen
Teljes teherbírás	600 kg
Szabvány	EN 1757-3
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület magassága 4	1469 mm
Rakodófelület szélessége	1200 mm
Kerék anyaga	TPE
Súly	97 kg
Szélesség	1369 mm
Típus	8313
Rakodófelület magassága 1	269 mm
Rakodófelület magassága 2	669 mm
Teherbírás polconként	90 kg
Magasság	1800 mm
Magasságállítási osztás	100 mm
Mélység	809 mm
Rakodófelület mélysége	800 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Termék fajtája	Emeletes kocsik