

**Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 4840****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919870 4840
GTIN	4017976348407
Árucikk kategória	96F

**Leírás****Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet, **olajzáró tálcák**. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Felső **olajzáró tálca 150 mm** magas peremmel.

**Szabvány:**

**EN 1757-3**

**Szín:**

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Típus	4840
Kerék anyaga	TPE
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szélesség	1021 mm

Rakodófelület magassága alul	207 mm
Rakodófelület magassága felül	829 mm
Rakodófelület szélessége	850 mm
Maximális teherbírás	400 kg
Súly	42 kg
Kerék Ø	160 mm
Magasság	880 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület mélysége	500 mm
Mélység	500 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik