

HOLEX**Kézi dörzsár H7, Névleges Ø DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160150 6
GTIN	4045197937186
Árucikk kategória	120

Leírás**Kivitel:**

Balspirállal (7 – 8°) és az élhossz 1/5-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenetlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes a furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Felhasználás:

Átmenőfuratokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Figyelem:

Kézi dörzsárok **készre köszörülve az Ön által megadott illesztéshez a 160200 sz.-mal** rendelhetők.

Hozzávaló fordítóvasakat lásd a 148350; 148200; 148410 sz. és a hosszabbítót a 149400 sz. alatt.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	93 mm
Vágóélek száma Z	6
Kinyúlási hossz L ₁	57 mm
Névleges Ø D _c	6 mm
Szár négyszög □	4,5 mm
Élhossz L _c	47 mm
Tűrés	H7
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 206 B
Spirálszög	7-8 fok

Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		