

HOLEX**Kézi dörzsár H7, Névleges Ø DC: 5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 160150 5 |
| GTIN | 4045197937162 |
| Árucikk kategória | 120 |

Leírás**Kivitel:**

Balspirállal (7 – 8°) és az élhossz 1/5-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenetlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes a furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Felhasználás:

Átmenőfuratokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Figyelem:

Kézi dörzsárok **készre köszörülve az Ön által megadott illesztéshez a 160200 sz.-mal** rendelhetőek.

Hozzávaló fordítóvasakat lásd a 148350; 148200; 148410 sz. és a hosszabbítót a 149400 sz. alatt.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Névleges Ø D _c | 5 mm |
| Élhossz L _c | 44 mm |
| Vágóélek száma Z | 6 |
| Szár négyszög □ | 4 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 54 mm |
| Teljes hossz L | 87 mm |
| Tűrés | H7 |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | DIN 206 B |
| Spirálszög | 7-8 fok |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Philips bit |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |